




Elija el fonendoscopio adecuado para ayudarle a dar lo mejor de usted.

Los fonendoscopios Littmann® de 3M™ incluyen auriculares ajustables con olivas blandas. Ciertos fonendoscopios mecánicos seleccionados de Littmann® están diseñados con una tecnología de doble frecuencia para ofrecerle la capacidad de escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana. Consiga el rendimiento acústico, la alta calidad y la comodidad que necesita con un fonendoscopio Littmann®.



	Fonendoscopio Lightweight II S.E.	Fonendoscopios pediátricos y neonatales Classic II	Fonendoscopio para monitorización Classic III™	Fonendoscopio diagnóstico Cardiology IV™	Fonendoscopio Master Cardiology™	Fonendoscopio digital CORE
	Ideal para tomar la tensión arterial y realizar exploraciones básicas a los pacientes.	Herramientas clínicas de alto rendimiento y fiabilidad para la exploración física y la monitorización de sus pacientes, un largo turno tras otro.		Proporciona una excepcional sensibilidad acústica para ayudarle a realizar una auscultación diagnóstica detallada. Para cuidados intensivos y entornos difíciles.		Auscultación de alto rendimiento. Escuchar más con amplificación, cancelación de ruido y móvil conectividad.
Longitud aproximada	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso aproximado	118 g	105 g, 95 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garantía	2 años	3 años	5 años	7 años	7 años	2 años
Membrana	De doble frecuencia	De frecuencia única (flotante)	De doble frecuencia (2)	De doble frecuencia (2)	De doble frecuencia	De doble frecuencia (2)
Diámetro de la campana aproximado	Doble lado 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Doble lado Pediátrico 3,4 cm 2,7 cm Neonatal 2,8 cm 1,7 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm	De un solo lado 4,8 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm
 Características	Campana en forma de lágrima Entra debajo del manguito de un tensiómetro	Diseñado especialmente para los pacientes más pequeños	Campana abierta convertible	Campana abierta convertible Tubo de doble luz	Tubo de doble luz La mejor respuesta acústica en la gama mecánica de Littmann®	Amplificación de hasta x40* Cambie entre el modo analógico y el modo de escucha amplificada Se conecta al software Eko en un dispositivo inteligente** para capturar, almacenar y compartir datos

El poder de aprender, en la palma de su mano.

Aplicación 3M™ Littmann® Learning Institute: ¡gratuita con la compra de un fonendoscopio Littmann® de 3M™!
¿Necesita más ayuda? Visite www.littmann.es

*A la frecuencia pico, comparada con el modo analógico
**No incluido

3M España S.L.
Prevención de la Infección | Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027 Madrid | www.littmann.es